

■ ■ **STESSO SAFER TANTE MISURE**

■ ■ **SAME BOX, DIFFERENT SIZES**

■ ■ **MÊME BOÎTIER, PLUSIEURS DIMENSIONS**

- ■ **1. ALTEZZA REGOLABILE**
- MINIMO INGOMBRO**
- MASSIMA VISIBILITÀ**
- BLISTER MOBILE**
- 2. 7 PRF REGOLABILI**

- ■ **1. ADJUSTABLE HEIGHT**
- MINIMAL ENCUMBRANCE**
- MAXIMUM VISIBILITY**
- MOVABLE BLISTER HOOK**
- 2. 7 ADJUSTABLE PRF**

- ■ **1. HAUTEUR MODULABLE**
- ENCOMBREMENT MINIMUM**
- VISIBILITÉ MAXIMAL**
- CROCHET AMOVIBLE**
- 2. 7 PRF RÉGLABLES**

1



2



INFO:

✉ commerciale@blucomsrlitalia.com
 ☎ **0131 244195** 📱 **366 9277252**
 Ⓢ **blucom**

■ ■ **BLUCOM**

Via Aldo Moro, 83 - Zona D4 Scalo
 15121 - Alessandria - Italy
 P.IVA 01349480069
 web: www.blucomsrlitalia.com

■ ■ **ISTRUZIONI**
 ■ ■ **INSTRUCTIONS**
 ■ ■ **MODE D'EMPLOI**

1°




- ■ Appoggiare il safer sul magnete tondo ed un click avvertirà della corretta apertura
- ■ Place the safer on the round magnet and a click will advise about the correct opening
- ■ Placez le boîtier sur l'aimant rond et un clic indiquera l'ouverture correcte

2°




- ■ Tirare la parte superiore fino all'apertura completa
- ■ Pull the top of the safer until fully open
- ■ Tirez la partie supérieure du boîtier jusqu'à la complète ouverture

3°



- ■ La parte centrale può essere piegata fino a 90° per permettere il facile inserimento del prodotto
- ■ The central part of the product may be bent up to 90° to allow the easy insertion of the product
- ■ La partie centrale du produit peut être pliée jusqu'à 90° afin de permettre l'insertion facile du produit

4°



- ■ Il prodotto è protetto e pronto per essere esposto
- ■ The product is protected and ready to be exposed
- ■ Le produit est protégé et prêt à être exposé

■ ■ **VINCOLI AMBIENTALI**

Temperatura

Temperatura di stoccaggio massima non superiore a 60°C (140°F) per 96 ore all'80% di umidità relativa.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Pulizia

Pulire con acqua tiepida e asciugare con un panno morbido, asciutto e non abrasivo

ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO

Stoccare in una posizione adatta, lontano da prodotti chimici o materiali abrasivi

COSMETICI - PRODOTTI VARI

Rilevazione.....RF e/o AM
 Colore standard.....Trasparente
 Materiale.....Polycarbonato
 Dimensioni.....120-200x70x37mm
 Quantità scatola.....42 pz
 Peso scatola.....8,0 Kg
 Dimensioni scatola....600x400x180mm

■ ■ **ENVIRONMENTAL CONSTRAINTS**

Temperature

Maximum storage temperature not to exceed 60°C (140° F) for 96 hours at 80% RH.

MAINTENANCE INSTRUCTION

Cleaning

Cleaning with warm water and drying with a soft, dry, non-abrasive hairless cloth.

STORAGE INSTRUCTION

Stock in a suitable location, far away from chemical product or abrasive material.

MAKE-UP - VARIOUS PRODUCTS

Detection.....RF and/or AM
 Standard color.....Transparent
 Material.....Polycarbonate
 Dimensions.....120-200x70x37mm
 Packaging.....42 pcs
 Box weight.....8,0 Kg
 Box dimensions.....600x400x180mm

■ ■ **CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES**

Température

La température de stockage ne doit pas dépasser 60° C (140° F) pendant 96 heures à 80% d'humidité relative.

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE

Nettoyage

Nettoyer à l'eau tiède et sécher avec un chiffon doux, sec et non abrasif.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Stocker dans un endroit approprié, loin de produits chimiques ou de matériaux abrasifs.

MAQUILLAGE - PRODUITS DIVERS

Détection.....RF et/ou AM
 Couleur standard.....Transparent
 Matériel.....Polycarbonate
 Dimensions.....120-200x70x37mm
 Conditionnement.....42 pz
 Poids carton.....8,0 Kg
 Dimensions carton.....600x400x180mm

INFO:

 commerciale@blucomsrlitalia.com
 **0131 244195**  **366 9277252**
 **blucom**

 **BLUCOM**

Via Aldo Moro, 83 - Zona D4 Scalo
 15121 - Alessandria - Italy
 P.IVA 01349480069
 web: www.blucomsrlitalia.com