

■ ■ **STESSO SAFER TANTE MISURE**

■ ■ **SAME BOX, DIFFERENT SIZES**

■ ■ **MÊME BOÎTIER, PLUSIEURS DIMENSIONS**

- ■ 1. ALTEZZA REGOLABILE
MINIMO INGOMBRO
MASSIMA VISIBILITÀ
BLISTER MOBILE
- 2. 7 PRF REGOLABILI

- ■ 1. ADJUSTABLE HEIGHT
MINIMAL ENCUMBRANCE
MAXIMUM VISIBILITY
MOVABLE BLISTER HOOK
- 2. 7 ADJUSTABLE PRF

- ■ 1. HAUTEUR MODULABLE
ENCOMBREMENT MINIMUM
VISIBILITÉ MAXIMALE
CROCHET AMOVIBLE
- 2. 7 PRF RÉGLABLES

1



2



INFO:

 commerciale@blucomsrlitalia.com
 0131 244195  366 9277252
 **blucom**

 **BLUCOM**

Via Aldo Moro, 83 - Zona D4 Scalo
15121 - Alessandria - Italy
P.IVA 01349480069
web: www.blucomsrlitalia.com

■ ■ **ISTRUZIONI**
 ■ ■ **INSTRUCTIONS**
 ■ ■ **MODE D'EMPLOI**

1°

CLICK! 



- ■ Appoggiare il safer sul magnete tondo ed un click avvertirà della corretta apertura
- ■ Place the safer on the round magnet and a click will advise about the correct opening
- ■ Placer le boîtier sur l'aimant rond et un clic indiquera l'ouverture correcte

2°



- ■ Tirare la parte superiore fino all'apertura completa
- ■ Pull the top of the safer until fully open
- ■ Tirer la partie supérieure du boîtier jusqu'à la complète ouverture

3°



- ■ Spingere verso il basso la parte superiore fino a chiusura completa
- ■ Push down the top of the safer until full closure
- ■ Pousser la partie supérieure du boîtier jusqu'à la fermeture complète

4°



- ■ Il prodotto è protetto e pronto per essere esposto
- ■ The product is protected and ready to be exposed
- ■ Le produit est protégé et prêt à être exposé

■ ■ **VINCOLI AMBIENTALI**

Temperatura

Temperatura di stoccaggio massima non superiore a 60°C (140°F) per 96 ore all'80% di umidità relativa.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Pulizia

Pulire con acqua tiepida e asciugare con un panno morbido, asciutto e non abrasivo

ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO

Stoccare in una posizione adatta, lontano da prodotti chimici o materiali abrasivi

■ ■ **ENVIRONMENTAL CONSTRAINTS**

Temperature

Maximum storage temperature not to exceed 60°C (140° F) for 96 hours at 80% RH.

MAINTENANCE INSTRUCTION

Cleaning

Cleaning with warm water and drying with a soft, dry, non-abrasive hairless cloth.

STORAGE INSTRUCTION

Stock in a suitable location, far away from chemical product or abrasive material.

■ ■ **CONTRAINTES ENVIRONNEMENTAL**

Température

La température de stockage ne doit pas dépasser 60° C (140° F) pendant 96 heures à 80% d'humidité relative.

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE

Nettoyage

Nettoyer à l'eau tiède et sécher avec un chiffon doux, sec et non abrasif sans poils.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Stocker dans un endroit approprié, loin de produits chimiques ou de matériaux abrasives.

COD	hmin	hmax	l	p	x scatola
PRFG	51	95	42	48	25
PRFS	110	170	66	49	63
PRFSIP	110	170	66	45	63
PRFW	140	230	66	60	34
PRFZ	75	105	88	55	36

COD	hmin	hmax	l	p	x scatola
PRFH	132	223	78	70	25
PRFL	110	170	100	60	24
PRFL2	110	155	100	90	20
PRFX	95	125	118	90	30
PRFI	83	143	114	114	25

INFO:

 commerciale@blucomsrlitalia.com
 **0131 244195**  **366 9277252**
 **blucom**

  **BLUCOM**

Via Aldo Moro, 83 - Zona D4 Scalo
 15121 - Alessandria - Italy
 P.IVA 01349480069
 web: www.blucomsrlitalia.com