

■ ■ SAFER VETRINETTA INATTACCABILE
 ■ ■ UNASSAILABLE SHOWCASE SAFER
 ■ ■ BOÎTIER CABINET SUPER RESISTANT

1



- ■ 1. CERNIERE INTERNE
- 2. SISTEMA ANTINTRUSIONE
- 3. MASSIMA ROBUSTEZZA
- 4. APERTURA INVISIBILE
- 5. 3 MISURE

- ■ 1. INTERNAL HINGES
- 2. ANTI-INTRUSION SYSTEM
- 3. MAXIMUM STRENGTH
- 4. INVISIBLE OPENING
- 5. 3 DIMENSIONS

3



- ■ 1. CARDINES INTERNES
- 2. SYSTÈME ANTI INTRUSION
- 3. RÉSISTANCE MAXIMALE
- 4. OUVERTURE INVISIBLE
- 5. 3 DIMENSIONS

2



4



5




h98

h132

h170

■ ■ ISTRUZIONI
■ ■ INSTRUCTIONS
■ ■ MODE D'EMPLOI



1°  **CLICK!**

■ ■ Appoggiare il CR7171 sul distaccatore per aprirlo

■ ■ Put CR7171 on the detacher to open it

■ ■ Placer CR7171 sur le détacheur pour l'ouvrir



2° 

■ ■ Aprire il CR7171 tirando il tappo seguendo le frecce

■ ■ Open CR7171 pulling the lid following the arrows

■ ■ Ouvrir CR7171 tirant le couvercle en suivant les flèches



3° 

■ ■ Aprire il coperchio a 90° e inserire il prodotto

■ ■ Open the lid 90° and insert the product

■ ■ Ouvrez le couvercle de 90° et insérer le produit



4° 

■ ■ Chiudere il coperchio e premere il pulsante per chiudere il CR7171

■ ■ Close the lid and press the button to close CR7171

■ ■ Fermer le couvercle et pousser le bouton pour fermer CR7171

■ ■ **VINCOLI AMBIENTALI**

Temperatura

Temperatura di stoccaggio massima non superiore a 60°C (140°F) per 96 ore all'80% di umidità relativa.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Pulizia

Pulire con acqua tiepida e asciugare con un panno morbido, asciutto e non abrasivo

ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO

Stoccare in una posizione adatta, lontano da prodotti chimici o materiali abrasivi

COSMETICI - PRODOTTI VARI

Rilevazione.....RF e/o AM
 Colore standard.....Trasparente
 Materiale.....Policarbonato

COD.	h	l	p	Qt. Scat.	Peso Scat.
CR98	98	71	71	35	5,4 Kg
CR132	132	71	71	35	6,4 Kg
CR170	170	71	71	35	7,7 Kg

■ ■ **ENVIRONMENTAL CONSTRAINTS**

Temperature

Maximum storage temperature not to exceed 60°C (140° F) for 96 hours at 80% RH.

MAINTENANCE INSTRUCTION

Cleaning

Cleaning with warm water and drying with a soft, dry, non-abrasive hairless cloth.

STORAGE INSTRUCTION

Stock in a suitable location, far away from chemical product or abrasive material.

BEAUTY SAFERS - MULTI-PURPOSE

Detection.....RF and/or AM
 Standard color.....Transparent
 Material.....Polycarbonate

CODE	h	w	d	Box Qty	Box Wt.
CR98	98	71	71	35	5,4 Kg
CR132	132	71	71	35	6,4 Kg
CR170	170	71	71	35	7,7 Kg

■ ■ **CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES**

Température

La température de stockage ne doit pas dépasser 60° C (140° F) pendant 96 heures à 80% d'humidité relative.

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE

Nettoyage

Nettoyer à l'eau tiède et sécher avec un chiffon doux, sec et non abrasif.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Stocker dans un endroit approprié, loin de produits chimiques ou de matériaux abrasifs.

BOÎTIERS POUR PRODUITS COSMÉTIQUES - MULTI-USAGE

Détection.....RF et/ou AM
 Couleur standard.....Transparent
 Matériel.....Policarbonate

COD.	h	l	p	Qt. Scat.	Poids Cart.
CR98	98	71	71	35	5,4 Kg
CR132	132	71	71	35	6,4 Kg
CR170	170	71	71	35	7,7 Kg

INFO:

 elisabetta.reale@blucomsrlitalia.com

 **0131 244195**

 **elisabettareale**