

■ ■ **STESSO SAFER TANTE MISURE**

■ ■ **SAME BOX, DIFFERENT SIZES**

■ ■ **MÊME BOÎTIER, PLUSIEURS DIMENSIONS**

- ■ 1. ALTEZZA REGOLABILE  
MINIMO INGOMBRO  
MASSIMA VISIBILITÀ  
BLISTER MOBILE
- 2. 7 PRF REGOLABILI

- ■ 1. ADJUSTABLE HEIGHT  
MINIMAL ENCUMBRANCE  
MAXIMUM VISIBILITY  
MOVABLE BLISTER HOOK
- 2. 7 ADJUSTABLE PRF

- ■ 1. HAUTEUR MODULABLE  
ENCOMBREMENT MINIMUM  
VISIBILITÉ MAXIMALE  
CROCHET AMOVIBLE
- 2. 7 PRF RÉGLABLES

1



2



INFO:

 [commerciale@blucomsrlitalia.com](mailto:commerciale@blucomsrlitalia.com)  
 0131 244195  366 9277252  
 **blucom**

  **BLUCOM**

Via Aldo Moro, 83 - Zona D4 Scalo  
15121 - Alessandria - Italy  
P.IVA 01349480069  
web: [www.blucomsrlitalia.com](http://www.blucomsrlitalia.com)

■ ■ **ISTRUZIONI**  
 ■ ■ **INSTRUCTIONS**  
 ■ ■ **MODE D'EMPLOI**

1°

**CLICK!** 



- ■ Appoggiare il safer sul magnete tondo ed un click avvertirà della corretta apertura
- ■ Place the safer on the round magnet and a click will advise about the correct opening
- ■ Placer le boîtier sur l'aimant rond et un clic indiquera l'ouverture correcte

2°



- ■ Tirare la parte superiore fino all'apertura completa
- ■ Pull the top of the safer until fully open
- ■ Tirer la partie supérieure du boîtier jusqu'à la complète ouverture

3°



- ■ Spingere verso il basso la parte superiore fino a chiusura completa
- ■ Push down the top of the safer until full closure
- ■ Pousser la partie supérieure du boîtier jusqu'à la fermeture complète

4°



- ■ Il prodotto è protetto e pronto per essere esposto
- ■ The product is protected and ready to be exposed
- ■ Le produit est protégé et prêt à être exposé

■ ■ **VINCOLI AMBIENTALI**

**Temperatura**

Temperatura di stoccaggio massima non superiore a 60°C (140°F) per 96 ore all'80% di umidità relativa.

**ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE**

**Pulizia**

Pulire con acqua tiepida e asciugare con un panno morbido, asciutto e non abrasivo

**ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO**

Stoccare in una posizione adatta, lontano da prodotti chimici o materiali abrasivi

■ ■ **ENVIRONMENTAL CONSTRAINTS**

**Temperature**

Maximum storage temperature not to exceed 60°C (140° F) for 96 hours at 80% RH.

**MAINTENANCE INSTRUCTION**

**Cleaning**

Cleaning with warm water and drying with a soft, dry, non-abrasive hairless cloth.

**STORAGE INSTRUCTION**

Stock in a suitable location, far away from chemical product or abrasive material.

■ ■ **CONTRAINTES ENVIRONNEMENTAL**

**Température**

La température de stockage ne doit pas dépasser 60° C (140° F) pendant 96 heures à 80% d'humidité relative.

**INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE**

**Nettoyage**

Nettoyer à l'eau tiède et sécher avec un chiffon doux, sec et non abrasif sans poils.

**INSTRUCTIONS DE STOCKAGE**

Stocker dans un endroit approprié, loin de produits chimiques ou de matériaux abrasives.

COD	hmin	hmax	l	p	x scatola
PRFG	80	100	42	48	25
PRFS	110	165	66	50	63
PRFSIP	105	160	66	50	63
PRFW	140	230	66	60	34
PRFZ	80	105	88	55	36

COD	hmin	hmax	l	p	x scatola
PRFH	170	235	78	70	25
PRFL	110	165	99	60	24
PRFL2	110	155	100	88	20
PRFX	95	125	119	90	30
PRFI	120	150	114	114	25

**INFO:**

 [commerciale@blucomsrlitalia.com](mailto:commerciale@blucomsrlitalia.com)  
 **0131 244195**  **366 9277252**  
 **blucom**

  **BLUCOM**

Via Aldo Moro, 83 - Zona D4 Scalo  
 15121 - Alessandria - Italy  
 P.IVA 01349480069  
 web: [www.blucomsrlitalia.com](http://www.blucomsrlitalia.com)